


Spojovacie vedenie NEBV, pre ventily

údajový list

FESTO

Spojovacie vedenie KMEB

- pre ventily s elektromagnetickou cievkou EB
- sériovo vyrábané
- dĺžky kábla 2,5 m, 5 m a 10 m
- 24 V DC: so svetelnými diódami a ochranným zapojením
- nevhodné pre energetické reťazce
- KMEB-1 s PVC káblom
- KMEB-2 s PUR káblom
- KMEB-3 s PVC káblom



Všeobecné technické údaje				
typ	KMEB-1	KMEB-2	KMEB-2-24-M12	KMEB-3
elektrický prípoj	uhlová zásuvka	uhlová zásuvka	uhlová zásuvka	uhlová zásuvka
	3 póly	4 póly	5 pólov	2 póly
	tvar C	tvar C	tvar C	tvar C
	podľa EN 175301-803	podľa EN 175301-803	podľa EN 175301-803	podľa EN 175301-803
ochrana proti prepólovaniu	–	–	–	pre všetky elektrické prípoje
kábel Ø [mm]	5,2	6,2	4,6	5,2
zloženie kábla	3 x 0,5 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,5 mm ²	2 x 0,75 mm ²
s pripojením ochranného vodiča	áno	áno	áno	nie je k dispozícii
spôsob upevnenia	stredová skrutka M2,5	stredová skrutka M2,5	stredová skrutka M2,5	stredová skrutka M2,5
montážna poloha	ľubovoľná	ľubovoľná	ľubovoľná	ľubovoľná
vedenie	–	–	–	štandard
krytie podľa EN 60529	IP65 (namontované)	IP65 (namontované)	IP65 (namontované)	IP65 (namontované)

Materiály				
typ	KMEB-1	KMEB-2	KMEB-2-24-M12	KMEB-3
teleso	PA	PA, POM	PA, POM	PC
nasúvacie kontakty	bronz	bronz	bronz	bronz, postriebný
plášť kábla	PVC	PUR	TPE-U(PU)	PVC
poznámka o materiáli	–	v zmysle RoHS	–	–

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia					
typ	KMEB-1-24	KMEB-1-230	KMEB-2	KMEB-2-24-M12	KMEB-3
teplota okolia [°C]	–20 ... +80	–20 ... +80	–20 ... +80	–5 ... +50	–20 ... +80
CE značka (viď vyhlásenie o zhode)	–	podľa nízkonapäťovej smernice EU	–	–	podľa nízkonapäťovej smernice EU

Spojovacie vedenie NEBV, pre ventily


údajový list

FESTO

Rozmery

sťahovanie CAD modelov → www.festo.sk/engineering


KMEB-1



- 1 pole osvetlené LED diódou (iba pri 24 V)
- 2 držiak štítkov ASCF so štítkom ASLR-L-432 (súčasť dodávky)
- 3 3-žilový kábel (3x 0,5 mm²)
- 4 tvar konektora podľa EN 175301-803 tvar C
- 5 tesnenie


typ	D1	D2	L1	L2	H1	H2	B1
KMEB-1-...-2,5	5,2	2,5	2500	29,1	19,3	4	16
KMEB-1-...-5	5,2	2,5	5000	29,1	19,3	4	16
KMEB-1-...-10	5,2	2,5	10000	29,1	19,3	4	16

KMEB-2



- 1 pole osvetlené LED diódou (integrovaná)
- 2 označovací štítko
- 3 3 žilový kábel 2,5 m alebo 5 m (3x0,75 mm²)
- 4 prípojovací obrazec podľa EN 175301-803 tvar C
- 5 tesnenie

KMEB-2-24-M12



- 1 3 žilový kábel 0,5 m (3x0,5 mm²)


Spojovacie vedenie NEBV, pre ventily

údajový list

Rozmery

sťahovanie CAD modelov → www.festo.sk/engineering


KMEB-3



- 1 pole osvetlené LED diódou
- 2 pole pre označenie
- 3 2-žilový kábel
- 4 prípojovací obrazec podľa EN 175301-803 tvar C
- 5 tesnenie


Kábeláž

KMEB-1/KMEB-3 s integrovanou indikáciou signálu




Vyhotovenie pre 24 V DC je chránené proti prepólovaniu a má ochranné zapojenie proti špičkám napätia do 100 V DC ako aj prevádzkový indikátor so žltou svetelnou diódou. (prípoj gn/ye odpadá pri KMEB-3)

KMEB-2-24-M12




KMEB-1/KMEB-3 bez integrovanej indikácie signálu



pre KMEB-3
– prípoj gn/ye odpadá
– prevádzkové napätie 24 V DC






KMEB-2



Spojovacie vedenie NEBV, pre ventily

údajový list

FESTO

Typové označenie							
	indikácia stavu signálu	materiál plášť kábla	prevádzkové napätie [V]	dĺžka kábla [m]	hmotnosť [g]	č. dielu	typ
KMEB-1							
	LED dióda	PVC	24 DC	2,5	125	151688	KMEB-1-24-2,5-LED
				5	230	151689	KMEB-1-24-5-LED
				10	460	193457	KMEB-1-24-10-LED
	-	PVC	230 AC	2,5	125	151690	KMEB-1-230AC-2,5
				5	230	151691	KMEB-1-230AC-5
KMEB-2							
	LED dióda	PUR	24 DC	2,5	200	174844	KMEB-2-24-2,5-LED
				5	400	174845	KMEB-2-24-5-LED
	-	PUR	230 AC	2,5	200	174846	KMEB-2-230-2,5
				5	400	174847	KMEB-2-230-5
KMEB-2-24-M12							
	LED dióda	TPE-U(PU)	24 DC	0,5	54	177677	KMEB-2-24-M12-0,5-LED
KMEB-3							
	LED dióda	PVC	24 DC	2,5	120	547268	KMEB-3-24-2,5-LED
				5	230	547269	KMEB-3-24-5-LED
	-	PVC	24 DC	2,5	120	547270	KMEB-3-24-2,5
				5	230	547271	KMEB-3-24-5
Typové označenie – príslušenstvo							
	opis			použitie		č. dielu	typ
	označovacie štítky 6x10 mm, 64 kusov, v rámčeku			KMEB-3		18576	IBS-6x10
	označovacie štítky 9x20 mm, 20 kusov, v rámčeku			KMEB-2		18182	IBS-9x20