


Демпфер DYSR-20-25-Y5

Номер на част: 1138646

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20
Ход	25 mm
Демпфериране	регулируемо
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	3 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.3 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	3 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Дължина на демпфиране	25 mm
Макс. упорна сила	2500 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	62.5 J
Макс. консумация на енергия на час	135000 J
Макс. остатъчна енергия	0.32 J
Възвратна сила	9 Б
Мин. сила на вмъкване	110 Б
Тегло на продукта	355 g
Диапазон на масата	250 kg
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Стомана, поцинкована
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, закалена