



Електромагнитен разпределител MFH-5-PK-3-L

Номер на част: 11546

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	105 l/min
Пневматична работна връзка	PK-3
Работно налягане	1,5 бар...8 бар
Конструктивна структура	Седло тарелка
Номинален диаметър	2.5 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Време за превключване изкл.	22 msec
Време за превключване вкл.	14 msec
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-5 °C...40 °C
Тегло на продукта	270 g
Начин на закрепване	по избор: върху присъединителна плоча върху монтажна рамка с отвор
Пневматична връзка 1	PK-3
Пневматична връзка 2	PK-3
Пневматична връзка 3	PK-3
Пневматична връзка 4	PK-3
Пневматична връзка 5	PK-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминий анодиран
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминий анодиран