

Демпфер DYEF-M14-Y1

Номер на част: 1179863

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M14
Ход	1.2 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни без метален фиксиран упор
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	0.8 m/s
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Дължина на демпфиране	1.2 mm
Макс. консумация на енергия за един ход	0.45 J
Тегло на продукта	82.5 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	високолегирана стомана