

Конектор за дисплей MCL

Номер на част: 12611

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	13 g
Електрическо присъединяване	Форма А Щекер съгласно DIN EN 175301-803
Номинално работно напрежение DC	24 V
Номинално работно напрежение AC	24 V
Мрежова честота	0 Hz...60 Hz
Допустими колебания на напрежението	+/- 15 %
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Подсилен с PA6