

**Съединител**  
**CRQS-12-10**  
Номер на част: 130654

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                       | Стандартно                                                               |
| Номинален диаметър                           | 6.6 mm                                                                   |
| Монтажно положение                           | произволно                                                               |
| Конструкция                                  | права форма                                                              |
| Размер на опаковката                         | 1                                                                        |
| Конструктивна структура                      | Push-pull принцип                                                        |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi        |
| Указание относно работното налягане          | Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C                                      |
| Работен флуид                                | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед) |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                                     |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 4 - особено висока опасност от корозия                                   |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Годност за хранителни продукти               | вж. Разширена информация за материала                                    |
| Температура на околната среда                | -15 °C...120 °C                                                          |
| Тегло на продукта                            | 35 g                                                                     |
| Използваеми проводници                       | PFAN                                                                     |
| Пневматична връзка 1                         | за шлаух с външен Ø 12 mm                                                |
| Пневматична връзка 2                         | за маркуч, външен Ø 10 mm                                                |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на тялото                           | високолегирана стомана, неръждаема                                       |
| Материал на освобождаващия пръстен           | високолегирана стомана, неръждаема                                       |
| Материал уплътнение на шлаух                 | FPM                                                                      |
| Материал на сегмента скоба за шлаух          | високолегирана стомана, неръждаема                                       |
| Материал опорен пръстен                      | високолегирана стомана, неръждаема                                       |