

Шлаух PUN-H-2X0,4-NT

Номер на част: 133038

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	2 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	8 mm
Вътрешен Ø	1.2 mm
Мин. радиус на огъване	5 mm
Указание за използване	TPE-U на базата на етер
Характеристики на шлауха	подходяща верига кабеловодеща
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 бар...6 бар -13.775 psi...87 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-35 °C...60 °C
Тегло на продукта по дължина	0.0024 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 2 mm
Цвят	естествен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	TPE-U(PU)