

Y-съединител NPQR-Y-Q8-E-FD

Номер на част: 133179

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	5.7 mm
Конструкция	Y-форма
Размер на опаковката	1
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.45 MPa -0.95 бар...4.5 бар -13.775 psi...65.25 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	13 g
Пневматична връзка 1	за шланх с външен Ø 8 mm
Пневматична връзка 2	за шланх с външен Ø 8 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	прозрачно бяло
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PP
Материал на сегмента скоба за шланх	високолегирана стомана, неръждаема