


Връзка за модули PAML-MK-90-HP3

Номер на част: 1367005

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	90
Номинален диаметър DN	36
Серия	L
Работно налягане	0 МПа...5 МПа 0 бар...50 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Температура на флуида	5 °C...60 °C
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Тегло на продукта	150 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на връзката за модули	Алуминиева ковка сплав
Материал на винтовете	Неръждаема стомана