

T-разклонител FCN-3-PK-3

Номер на част: 14768

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	2 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...10 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:--:]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 4 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане