


Разпределител с ръчно превключване чрез плъзгане VBOH-32-G38

FESTO

Номер на част: 1482679



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---|--|
| Функция на разпределител | 3/2 бистабилен |
| Пневматична връзка 1 | G3/8 |
| Пневматична връзка 2 | G3/8 |
| Начин на задействане | ръчен |
| Начин на закрепване | Вграждане проводник завинтване |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 2201 l/min |
| Номинален диаметър | 9.9 mm |
| Работно налягане | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар |
| Температура на околната среда | -10 °C...80 °C |
| Материал на тялото | Алуминиева деформируема сплав, анодирана |
| Работен флуид | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Размер на растерната решетка | 39.5 mm |
| Указание за използване | Завивайте само съединения с цилиндрична резба. Монтажът на конична резба може да повреди корпуса и да доведе до заклещване или неизправност на втулката. |
| Принцип на уплътняване | променлив |
| Монтажно положение | произволно |
| Конструктивна структура | Втулка шибър |
| Вид управление | директно |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура на флуида | -10 °C...80 °C |
| Сила на задействане | 41 Б |
| Тегло на продукта | 70 g |
| Материал резбова шийка | Алуминиева ковка сплав, анодирана |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на уплътненията | NBR |