

Крепежен елемент DADL-EL-Q11-20

Номер на част: 1579786

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20
Диапазон на сатройка ъгъл на въртене	60 градус...200 градус
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.5 MPa...0.8 MPa 5 бар...8 бар 72.5 psi...116 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	382 g
Начин на закрепване	с проходни отвори и центрираща втулка
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминий анодиран
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминий твърдо анодиран
Материал на капака на тялото	Алуминий анодиран
Материал на лагера	Пластмаса
Материал на шайбата	Алуминий анодиран
Материал на винтовете	Стомана поцинковани
Начин на функциониране	с едностранно действие изтегляне