

Филтър LF-1/2-D-MIDI-A

Номер на част: 159579

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 Em
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Синтерован филтър с центробежен сепаратор
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Работно налягане	2 бар...12 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	3000 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Инертни газове
Температура на флуида	5 °C...60 °C
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Тегло на продукта	700 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC