

Лагерна опора CRLNG-63

Номер на част: 161843

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	63
Въз основа на стандарт	ISO 15552 (до момента и VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Подходящ за производство на батерии с намалени стойности на Cu/Zn/Ni (F1a)
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C
Макс. капацитет на натоварване	4 kN
Тегло на продукта	370 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	електрополиран високолегирана стомана
Материал на лагера	Пластмаса