


Плосък цилиндър DZH-1 1 1/4"- -PPV-A-S6

Номер на част: 16261

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	0.04 инча...40 инча
Ø на буталото	1 1/4"
Макс. ъгъл на усукване на буталния прът +/-	1.7 градус
Демпфериране	пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	Топлоустойчиви уплътнения, макс. 120 °C
Защита срещу превъртане/водач	Овално бутало
Работно налягане	0.06 МПа...1 МПа 0.6 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...150 °C
Дължина на демпфиране	19 mm
Макс. въртящ момент на защитата срещу превъртане	1 Nm
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), обратен ход	415 Б
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред	483 Б
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	30 g
Основно тегло при 0 mm ход	500 g
Начин на закрепване	по избор: с вътрешна резба с принадлежности
Пневматична връзка	NPT 1/8-27
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминий
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминий

Характеристика	Стойност
Материал на буталния прът	високолегирана стомана