


Прецизен манометър с фланцово закрепване FMAP-63-4-1/4-EN

Номер на част: 162843

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на показанията	0 бар...4 бар 1 psi...58 psi
Съответства на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	63
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Конструктивна структура	Манометър с Бурдонова тръба
Начин на закрепване	Вграждане преден блок
Работен флуид	Инертни газове неутрални течности
Указание за работен/управляващ флуид	без ацетилен без кислород
Работно налягане	0 МПа...0.4 МПа 0 бар...4 бар 0 psi...58 psi
Коефициент на променливо натоварване	0.66
Точност на измерване клас	1
Клас защита	IP43
Температура на флуида	-20 °C...60 °C
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Присъединителна позиция	Централно на задната страна
Пневматична връзка	G1/4
материали в контакт с флуида	Месинг
Материал резбова шийка	Месинг
Материал на тялото	ABS
Материал контролен прозорец	SAN
Материал на монтажния пръстен	Стомана

Характеристика	Стойност
Цвят на тялото	черен
Тегло на продукта	120 g
Скала	Двойна скала bar (външно) psi (вътрешно)