

# Превключвател DASI-Q11-32-A-SL

Номер на част: 1631824

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Размер                             | 32                                                         |
| Конструкция                        | за Т-жлеб                                                  |
| за Ø на буталото                   | Ø 32                                                       |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия                            |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Температура на околната среда      | -10 °C...60 °C                                             |
| Тегло на продукта                  | 6 g                                                        |
| Начин на закрепване                | затягане в Т-жлеб<br>със стопорен винт<br>с вътрешна резба |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                                        |
| Материал на винтовете              | Стомана<br>поцинковани                                     |