

Шумозаглушител U-M3

Специф. Номер: 163978

★ Standard-Programm

Продукт излизащ от производство

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане	0 ... 10 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Ниво на звуково налягане	65 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Пневматичен извод	M3
Информация за материала на крайника на демфера	Бронз
Информация за материала на цапфата	Месинг
Материал-забележка	RoHS konform