

Догонващ съединител FLSM-25-L

Номер на част: 164231

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Посока на въртене	Ляв ход
Монтажно положение	произволно
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4.98 Nm
Тегло на продукта	650 g
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на втулката	Циментируема стомана
Материал на вала	Циментируема стомана