

## Догонващ съединител FLSM-40-R

Номер на част: 164238

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                       | Стойност               |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Размер                                               | 40                     |
| Посока на въртене                                    | Десен ход              |
| Монтажно положение                                   | произволно             |
| Сертификат за LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L      |
| Температура на околната среда                        | -10 °C...60 °C         |
| Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 19.98 Nm               |
| Тегло на продукта                                    | 2350 g                 |
| Материал на тялото                                   | Алуминиева ковка сплав |
| Материал на втулката                                 | Циментируема стомана   |
| Материал на вала                                     | Циментируема стомана   |