

Ъглов щекер PEV-1/4-WD-LED-24

Номер на част: 164274

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 175301-803
Индикатор за състояние на превключване	Светодиод жълт Светодиод зелен
Начин на закрепване	завит надолу
Кабелен извод	ъглов
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване форма А въз основа на EN 175301-803
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Централен винт M3
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Клема с винт
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	5
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	5
Диапазон на работното напрежение DC	15 V...30 V
Допустим ток при 40°C	8 A
Кабелна връзка	Pg11
Допустим диаметър на кабела	4.5 mm...11 mm
Сечение на връзката	0.25 mm²...1.5 mm²
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C
Указание за температурата на околната среда	Съблюдавайте спадането
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с PA6
Цвят на тялото	прозрачен

Характеристика	Стойност
Материал щекерни контакти	Месинг никелово покритие с калаено покритие