

Стоп-цилиндър STAF-80-40-P-A-R

Номер на част: 164894

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	40 mm
Ø на буталото	80 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	с едностранно действие изтегляне
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът с ролка
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	едностранен бутален прът
Защита срещу превъртане/водач	закрепен с/на фланец бутален прът
Работно налягане	1 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът	13300 Б
Допустима странична сила при процеса на превключване	4000 Б
Тегло на продукта	5350 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка	G1/8
Материал на капака	Алуминий
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминий
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Материал ролка	Стомана