


Плосък цилиндър EZH-5/20-50-B

Номер на част: 164994

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	50 mm
Ø на буталото	12 mm еквивалентен диаметър
Демпфериране	без демпфериране
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Конструктивна структура	Бутало правоъгълен бутален прът
Разпознаване на позиция	без
Защита срещу превъртане/водач	правоъгълен бутален прът
Работно налягане	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 бар...6 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	49 Б
Теоретична мин. възвратна сила на пружината	10.6 Б
Теоретична макс. възвратна сила на пружината	13.6 Б
Тегло на продукта	145 g
Начин на закрепване	с напречен отвор
Пневматична връзка	Нипел щекерен PK-3
Материал на капака	Алуминий
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминий
Материал на буталния прът	Стомана никелово покритие