

Разпределител HEL-1-D-MAXI

Номер на част: 165083

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Начин на задействане	пневматично
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	няма
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Функция на разпределител	2/2 затворен моностабилен
Работно налягане	0.3 МПа...1.6 МПа 3 бар...16 бар
b-стойност	0.54
C-стойност	28.3 l/sbar
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	6500 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	394 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Пневматична връзка 1	G1
Пневматична връзка 2	G1
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане