

Присъединителна плоча PAML-CP-90-HP3-G34

Номер на част: 1651542

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	90
Номинален диаметър DN	36
Серия	L
Работно налягане	0 МПа...5 МПа 0 бар...50 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	5 °C...60 °C
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Тегло на продукта	750 g
Пневматична връзка 1	G3/4
Пневматична връзка 2	G3/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR
Материал на винтовете	Неръждаема стомана