

Световод
SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
Номер на част: 165357

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Метод на измерване	Едностраничен сензор Световод
Температура на околната среда	-20 °C...160 °C
Размер	M4
Тегло на продукта	46 g
Материал на тялото	Месинг хромиран
Диапазон на настройка горна граница	280 mm
Температура на околната среда подвижно вграждане	-20 °C...120 °C
Клас защита	IP54
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L