

**Бобина**  
**MSN1W-24AC/12DC**  
Номер на част: 170152

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                        | Стойност                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтажно положение                    | произволно                                                                                                                                             |
| Мин. време за затягане                | 10 мсек                                                                                                                                                |
| Продължителност на включване          | 100%                                                                                                                                                   |
| Коефициент на мощност $\cos \{\phi\}$ | 0.7                                                                                                                                                    |
| Характеристики на бобината            | 12 V DC: 5,0 W<br>24 V AC: 50 Hz, пускова мощност 7,5 VA, задържаща мощност 5,0 VA<br>24 V AC: 60 Hz, пускова мощност 5,0 VA, задържаща мощност 3,7 VA |
| Допустими колебания на напрежението   | при 50 Hz $\pm 10 \%$<br>при 60 Hz -10...+20 %                                                                                                         |
| Сертификат за LABS                    | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                         |
| Температура на флуида                 | -10 °C...50 °C                                                                                                                                         |
| Клас защита                           | IP65                                                                                                                                                   |
| Температура на околната среда         | -10 °C...50 °C                                                                                                                                         |
| Тегло на продукта                     | 80 g                                                                                                                                                   |
| Електрическо присъединяване           | 3-полюсна<br>Форма А<br>с клипс<br>съгласно DIN EN 175301-803                                                                                          |
| Начин на закрепване                   | затягане<br>с фиксираща скоба                                                                                                                          |
| Материал на тялото                    | POLYAMID                                                                                                                                               |
| Материал щекерни контакти             | Стомана                                                                                                                                                |
| Материал намотка                      | Мед                                                                                                                                                    |