


Свързващ кабел KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Номер на част: 170238

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 61076-2-101
Допълнителни функции	специфично за продукта разпределение на изводите
Означение проводник	с принадлежности
Честота на свързване	500
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Винтова блокировка със SW18 и надлъжна назъбка
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	M9x0,5
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	7
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	6
Електрическо присъединяване 2, вид закрепване	Блокировка винтова
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...50 V
Допустим ток при 40°C	1 A
Устойчивост на импулсно напрежение	2 kV
Екраниране	да
Дължина на кабела	2 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	75 mm
Диаметър на кабела	5.6 mm
Структура на кабела	8 x 0,24 mm ²

Характеристика	Стойност
Номинално сечение на проводника	0.24 mm ²
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...80 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	1
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен