



Разклонителен модул FRM-H-D-MAXI

Номер на част: 170689

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Разклонителен модул
Работно налягане	0.025 MPa...1.6 MPa 0.25 бар...16 бар
Стандартен номинален дебит в основната посока на потока 1->2	13500 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	446 g
Пневматична връзка 3	G3/4
Пневматична връзка 4	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане