

# Куплунг MSSD-C-4P

Номер на част: 171157

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	22 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна Куплунг ъглов Форма А съгласно DIN EN 175301-803 четириъгълна форма MSC четириъгълна форма MSN1
Кабелна връзка	Pg9
Диаметър на кабела	6 mm...8 mm
Номинално сечение на проводника	1.5 mm <sup>2</sup>
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Пластмаса
Цвят на тялото	черен