



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Размер                                       | Стандартно                                                     |
| Монтажно положение                           | произволно                                                     |
| Конструкция                                  | права форма                                                    |
| Размер на опаковката                         | 1                                                              |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | 0.095 МПа...1 МПа<br>0.95 бар...10 бар<br>13.775 psi...145 psi |
| Морска класификация                          | вж. сертификата                                                |
| Работен флуид                                | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                           |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Температура на околната среда                | -10 °C...60 °C                                                 |
| Тегло на продукта                            | 4.7 g                                                          |
| Начин на закрепване                          | Закрепваща игла                                                |
| Пневматична връзка 1                         | Патрон 17 mm                                                   |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                            |
| Материал на тялото                           | POLYAMID                                                       |
| Материал уплътнение на шлаух                 | NBR                                                            |