

Вакуумен засмуквател VAS-2-M3-NBR

Номер на част: 173438

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	1 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	2 mm
Ефективен диаметър на засмукване	1.6 mm
Присъединителна позиция	горно
Форма на смукателната чаша с държач	Кръгъл, плосък
Работно налягане	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-0.07 MPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	0.14 Б
Сила на задържане при номинално работно налягане	0.14 Б
Резба за закрепване	M3
Закрепване смукателна чаша с държач	M3
Връзка за вакуум	M3
Цвят	черен
Твърдост по Шор	55 +/- 5
Материал резбова шийка	високолегирана стомана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	NBR