


Регулатор на налягане LR-1-D-O-MAXI-NPT

Номер на част: 173673

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Монтажно положение	произволно
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно
Работно налягане	1.6 MPa 16 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...12 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.04 MPa 0.4 бар 5.8 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	11500 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	700 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок Вграждане проводник по избор:
Пневматична връзка 1	1 NPT
Пневматична връзка 2	1 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане