


Фин филтър LFMB-3/8-D-MINI-A-NPT

Номер на част: 173713

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	D
Размер	Mini
Финост на филтрация	1 μm
Кондензотделител	напълно автоматичен
Работно налягане	2 бар...12 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Инертни газове
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Инертни газове
Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха	675 l/min
Мин. нормален дебит за клас на чистота на въздуха	125 l/min
Ефективност на филтъра	99,99 %
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	1.5 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Съдържание на остатъчно масло	0.5 mg/m ³
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник със скрепителен ъгъл
Монтажно положение	вертикално
Пневматична връзка 1	3/8 NPT
Пневматична връзка 2	3/8 NPT
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал на филтъра	Боросиликатни влакна
Материал чаша	PC
Указание за материала	Съответствие с RoHS