


# Фин филтър LFMB-1/2-D-MIDI-NPT

Номер на част: 173716

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                     | Стойност                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Серия                                              | D                                                                 |
| Размер                                             | Midi                                                              |
| Финост на филтрация                                | 1 Em                                                              |
| Кондензотделител                                   | ръчно с бутон                                                     |
| Работно налягане                                   | 1 бар...16 бар                                                    |
| Работен флуид                                      | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Инертни газове |
| Клас за чистота на въздуха на изхода               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Инертни газове |
| Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха | 1750 l/min                                                        |
| Мин. нормален дебит за клас на чистота на въздуха  | 500 l/min                                                         |
| Ефективност на филтъра                             | 99,99 %                                                           |
| Защита на обвивката                                | Предпазна метална чаша                                            |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                 | 2 - умерена опасност от корозия                                   |
| Сертификат за LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Температура на флуида                              | 1.5 °C...60 °C                                                    |
| Температура на околната среда                      | -10 °C...60 °C                                                    |
| Съдържание на остатъчно масло                      | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Начин на закрепване                                | Вграждане проводник<br>със скрепителен ъгъл<br>по избор:          |
| Монтажно положение                                 | вертикално                                                        |
| Пневматична връзка 1                               | 1/2 NPT                                                           |
| Пневматична връзка 2                               | 1/2 NPT                                                           |
| Материал на тялото                                 | Цинкова отливка под налягане                                      |
| Материал на филтъра                                | Боросиликатни влакна                                              |
| Материал чаша                                      | PC                                                                |
| Указание за материала                              | Съответствие с RoHS                                               |