


Филтър комб.
LFMBA-3/8-D-MIDI-NPT
Номер на част: 173746

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Монтажно положение	вертикално
Финост на филтрация	0.01 Em
Ефективност на филтъра	99.9999 %
Кондензотделител	ръчно с бутон
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Работно налягане	1 бар...16 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Инертни газове
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Инертни газове
Температура на флуида	1.5 °C...60 °C
Съдържание на остатъчно масло	0.01 mg/m ³
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности
Пневматична връзка 1	3/8 NPT
Пневматична връзка 2	3/8 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на филтъра	Боросиликатни влакна
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC