


**Филтър комб.**  
**LFMBA-3/4-D-MIDI-NPT**  
Номер на част: 173750

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Размер                               | Midi                                                              |
| Серия                                | D                                                                 |
| Монтажно положение                   | вертикално                                                        |
| Финост на филтрация                  | 0.01 Em                                                           |
| Ефективност на филтъра               | 99.9999 %                                                         |
| Кондензотделител                     | ръчно с бутон                                                     |
| Защита на обвивката                  | Предпазна метална чаша                                            |
| Работно налягане                     | 1 бар...16 бар                                                    |
| Работен флуид                        | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Инертни газове |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Клас за чистота на въздуха на изхода | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Инертни газове |
| Температура на флуида                | 1.5 °C...60 °C                                                    |
| Съдържание на остатъчно масло        | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| Температура на околната среда        | -10 °C...60 °C                                                    |
| Начин на закрепване                  | Вграждане проводник<br>с принадлежности                           |
| Пневматична връзка 1                 | 3/4 NPT                                                           |
| Пневматична връзка 2                 | 3/4 NPT                                                           |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                               |
| Материал на филтъра                  | Боросиликатни влакна                                              |
| Материал на тялото                   | Цинкова отливка под налягане                                      |
| Материал чаша                        | PC                                                                |