

Омаслител LOE-1/2-D-MIDI-NPT

Номер на част: 173824

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Макс. количество за пълнене с масло	110 cm ³
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Работно налягане	1.6 MPa 16 бар 232 psi
Минимален дебит за функцията на омаслителя	8 l/min
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	6100 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка 1	1/2 NPT
Пневматична връзка 2	1/2 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал чаша	PC