

Пневмоподготвяща единица FRC-1-D-7-MAXI-A-NPT

Номер на част: 173891

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Maxi
Монтажно положение	вертикално
Кондензотделител	напълно автоматичен
Финоста на филтрация	40 µm
Работно налягане	0.2 MPa...1.2 MPa 2 бар...12 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...7 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.04 MPa 0.4 бар 5.8 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	8700 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	2520 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник със скрепителен ъгъл по избор:
Пневматична връзка 1	1 NPT
Пневматична връзка 2	1 NPT
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC