


Разпределител HE-1-D-MAXI-NPT

Номер на част: 173899

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	65 mm
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на задействане	ръчен
Принцип на уплътняване	променлив
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Ръчно задействане	няма
Функция на разпределител	3/2 бистабилен
Работно налягане	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар
С-стойност	25.9 l/sbar
b-стойност	0.37
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	6500 l/min
Продължителност на включване	100%
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности
Монтажно положение	произволно
Посока на потока	не е реверсивна
Тегло на продукта	796 g
Пневматична връзка 1	1 NPT
Пневматична връзка 2	1 NPT
Пневматична връзка 3	G3/8
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане