

Разклонителен модул FRM-1/4-D-MINI-NPT

Номер на част: 173925

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Разклонителен модул
Работно налягане	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар
Стандартен номинален дебит в основната посока на потока 1->2	3300 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	197 g
Пневматична връзка 1	1/4 NPT
Пневматична връзка 2	1/4 NPT
Пневматична връзка 3	G1/4
Пневматична връзка 4	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане