


Фланец FNC-40

Номер на част: 174377

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Съответства на стандарта	ISO 15552 (до момента и VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	291 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Стомана поцинкован
Материал на винтовете	Стомана поцинковани