


## Въртящ фланец SNCB-63

Номер на част: 174393

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                       | 63                                                                                                                                                              |
| Въз основа на стандарт                                       | ISO 15552                                                                                                                                                       |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 1 - ниска опасност от корозия                                                                                                                                   |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                  |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини |
| Температура на околната среда                                | -40 °C...90 °C                                                                                                                                                  |
| Макс. капацитет на натоварване                               | 4 kN                                                                                                                                                            |
| Тегло на продукта                                            | 375 g                                                                                                                                                           |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                             |
| Материал на държача                                          | Алуминиева отливка под налягане                                                                                                                                 |
| Материал болт                                                | Стомана, поцинкована                                                                                                                                            |
| Материал на лагера                                           | Пластмаса                                                                                                                                                       |
| Материал на шайбата                                          | Стомана, поцинкована                                                                                                                                            |
| Материал на винтовете                                        | Стомана, поцинкована                                                                                                                                            |
| Материал на предпазителя                                     | Ресорна стомана, поцинкована                                                                                                                                    |