


Въртящ фланец SNCB-100

Номер на част: 174395

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	100
Въз основа на стандарт	ISO 15552
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употреба. Изключени са платките, проводниците, електрическите съединители и бобините Металите с повече от 1% мед като компонент на сплавта са изключени от употреба. Изключение правят печатните платки, кабелите, електрическите съединители и намотките Металите с повече от 5% меддъл от масата са изключени от употреба. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...90 °C
Макс. капацитет на натоварване	9 kN
Тегло на продукта	1035 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминиева отливка под налягане
Материал болт	Стомана, поцинкована
Материал на лагера	Пластмаса
Материал на шайбата	Стомана, поцинкована
Материал на винтовете	Стомана, поцинкована
Материал на предпазителя	Ресорна стомана, поцинкована