


Въртящ фланец SNCL-125

Номер на част: 174410

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	125
Въз основа на стандарт	ISO 15552 (до момента и VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...90 °C
Тегло на продукта	1135 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминиева отливка под налягане
Материал на лагера	Пластмаса
Материал на винтовете	Стомана поцинковани