

Многопозиционен комплект DPNC-40

Номер на част: 174419

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	408 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Стомана
Материал на стопорните винтове	Стомана поцинковани
Материал на гайките	Стомана поцинкован