

Многопозиционен комплект DPNC-125

Номер на част: 174424

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	125
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	5204 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминиева ковка сплав
Материал на стопорните винтове	Стомана поцинковани
Материал на гайките	Стомана поцинкован