

Щекер с кабел КМЕВ-2-24-5-LED

Номер на част: 174845

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Индикация за положение на превключване	Светодиод
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	400 g
Електрическо присъединяване	4-полюсно Куплунг ъглов Форма C съгласно DIN EN 175301-803
Номинално работно напрежение DC	24 V
Свързване на защитния проводник	налична
Дължина на кабела	5 m
Диаметър на кабела	6.2 mm
Структура на кабела	3 x 0,75 mm ²
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Материал на тялото	POLYAMID POM
Материал щекерни контакти	Бронз