

Щекер с кабел КМЕВ-2-230-2,5

Номер на част: 174846

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	200 g
Електрическо присъединяване	4-полюсно Куплунг ъглов Форма C съгласно DIN EN 175301-803
Номинално работно напрежение AC	230 V
Свързване на защитния проводник	налична
Дължина на кабела	2.5 m
Диаметър на кабела	6.2 mm
Структура на кабела	3 x 0,75 mm ²
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Материал на тялото	POLYAMID POM
Материал щекерни контакти	Бронз