


Реле за налягане PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Номер на част: 175252

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Измервана величина	Относително налягане
Метод на измерване	Пневмоелектрически преобразувател на налягане
Работно налягане	1 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на флуида	-20 °C...80 °C
Температура на околната среда	-30 °C...100 °C
Функция на превключващ елемент	Превключващо реле
Макс. честота на превключване	3 Hz
Макс. напрежение на комутационен изход AC	250 V
Макс. напрежение на комутационен изход DC	250 V
Макс. изходен ток	4000 mA
Електрическо присъединяване	4-полюсно Щекер
Начин на закрепване	завинтване
Монтажно положение	произволно
Пневматична връзка	G1/4
Тегло на продукта	900 g
Материал на тялото	PA66-GF30 Стомана, поцинкована
Материал на мембраната	NBR
Диапазон на настройка прагови стойности	1 бар...10 бар
Клас защита	IP65
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L